

**Garant****3/8 colio 6-briaunė galvutė, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	637229 10
GTIN	4062406061098
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Labai tikslūs galvučių dydžiai su **HT-drive** profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės**, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.

**Standartas:**

**DIN 3124**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Pastaba:**

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT. Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).

**Techninis aprašymas**

Ilgis	25 mm
Rakto dydis	10 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	14,6 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in

Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė