

Garant**6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 34mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 642229 34 |
| GTIN | 4062406061937 |
| Produktų klasė | 61A |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės**, tinka darbams net ir labai ankštose vietose. 6-briaunis su varžtus ir veržles tausojančiu **HT-drive** profiliu.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT. Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 45 mm |
| Ilgis | 44 mm |
| Rakto dydis | 34 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Norma | DIN 3124 |
| Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Galvutė |