

**Garant****12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė, Rakto dydis: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	642529 22
GTIN	4062406062033
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

**Labai tikslūs galvučių dydžiai** saugo varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės** darbams net ir labai ankštose vietose. 12-briaunis (dvigubas šešiabriaunis) su varžtus ir veržles tausojančiu **HT-drive** profiliu.

**Standartas:**

**DIN 3124-L**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Pastaba:**

GARANT ir HOLEX 12-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).

**Techninis aprašymas**

Ilgis	77 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	29,9 mm
Rakto dydis	22 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Norma	DIN EN 3709
Norma	DIN 3124

Norma	DIN EN 3710
Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
su AS-drive profiliu	taip
Produkto rūšis	Galvutė