

Garant**12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė, Rakto dydis: 32mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 642529 32 |
| GTIN | 4062406062071 |
| Produktų klasė | 61A |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės** darbams net ir labai ankštose vietose. 12-briaunis (dvigubas šešiabriaunis) su varžtus ir veržles tausojančiu **HT-drive** profiliu.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 12-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Rakto dydis | 32 mm |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 42 mm |
| Ilgis | 77 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Norma | DIN EN 3709 |
| Norma | DIN 3124 |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Norma | DIN EN 3710 |
| Norma | ASME B 107.5M |
| Norma | DIN 3124 |
| Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| su AS-drive profiliu | taip |
| Produkto rūšis | Galvutė |