

Garant GRIDLINE

**Įrankių spintos korpusas be stalčių, 20×24G, Aukštis: 400mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931035 400
GTIN	4062406062477
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 24×28G, tinkantis 20×24G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Tinka:**

Stačiai Nr. 931043, 931045, 931046, 931048.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

**Techninis aprašymas**

Plotis	600 mm
Durų skaičius	0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	700 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	300 mm
Naud. aukštis	300 mm

Svoris	23 kg
Aukštis	400 mm
Gylis G	28
Plotis G	24
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------