

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931105 800/5
GTIN	4062406062514
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 100, 125, 300

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26

Naud. aukštis	700 mm
Plotis	750 mm
Gylis	700 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Aukštis	800 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių	ne
ComfortClose	ne
Stalčių skaičius	5
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	115 kg
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Durų skaičius	0
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	300 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×24G

Produkto rūšis

Įrankių spinta

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931163 100
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	931163 300
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931163 75
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	931163 125
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	931155 800