

Garant GRIDLINE

**Įrankių spintos korpusas be stalčių, 20×24G, Aukštis: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931035 900
GTIN	4062406062491
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 24×28G, tinkantis 20×24G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Tinka:**

Stačiai Nr. 931043, 931045, 931046, 931048.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	800 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Durų skaičius	0
Svoris	36 kg

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	600 mm
Aukštis	900 mm
Gylis	700 mm
Gylis G	28
Plotis G	24
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Stalčių skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21