

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 40/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	250 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	35 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 1
Svirties varžtas	259018 1
Atraminė plokštelė	259031 16
Svirtis	259015 1
Laikiklio ISO kodas	PSBNR/L 4040S19
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 1
Koto dydis	40 mm
Plokštelės dydis	19 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1906..
Galvutės ilgis L ₁	48 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte