

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 200 kg, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius:
1000/10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931115 1000/10
GTIN	4062406062927
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Aukštis	1000 mm
---------	---------

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
ComfortClose	ne
Svoris	183 kg
Gylis	700 mm
Plotis	750 mm
Naud. aukštis	900 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčių skaičius	10
Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių	ne
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Durų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	931165 75
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931165 100
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm	931155 1000