

bimos

Sukama taburetė, apmušta dirbtine oda, su ratukais**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965406
GTIN	4016849534763
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš minkštos plaunamos dirbtinės odos su paminkštiniu, juodos spalvos, su kraštelių apsaugomis.

Kryžminio pado Ø 640 mm.

Sėdynės Ø 400 mm.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Ratukai	ratukai su fiksatoriais kietoms grindims, priklausomai nuo svorio
Sėdynės medžiagos spalva	juoda

Norma	DIN 68877
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	640 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Iš plastiko
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės Ø	400 mm
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Serija	Base-Tec
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	430 - 600 mm
Produkto rūšis	Taburetė

Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963187
------------------------------	--------