

bimos

Sukama darbo kėdė, medinė, su kojėlėmis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965330
GTIN	4016849295404
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama iš daugiasluoksnio buko Multiplex, natūralios spalvos, plaunamos ir atsparios.

Sėdynė (plotis×gylis): 430×400 mm. Atramos aukštis: 340 mm.

Standartas:

DIN 68877

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 420 - 600 mm

Sėdynės plotis: 430 mm

Sėdynės gylis: 400 mm

Nugaros atramos aukštis: 340 mm

Techninis aprašymas

Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Nugaros atramos aukštis	340 mm

Sėdynės medžiaga	Buko Multiplex
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	680 mm
Sėdynės plotis	430 mm
Sėdynės gylis	400 mm
Kryžminė koja	Kojelė
Norma	DIN 68877
Sėdynės posvyrio reguliavimas	ne
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Galima prisiderinti porankių porą	ne
Serija	Base-Tec
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	420 - 600 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Kojelės (1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
-------------------------------	--------