

bimos

**Sukama taburetė, apmušta dirbtine oda, su kojelėmis ir atrama kojoms****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965407
GTIN	4016849534657
Produktų klasė	96B

**Aprašymas****Modelis:**

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš minkštos plaunamos dirbtinės odos su paminkštiniu, juodos spalvos, su kraštelių apsaugomis.

Sukryžiuotų kojelių Ø 680 mm, reguliuojamo aukščio atrama kojoms.

Sėdynės Ø 400 mm.

**Standartas:****DIN 68877**

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 570 - 850 mm

Sėdynės Ø: 400 mm

Sukryžiuotų atraminių kojų Ø: 680 mm

Sėdynės medžiagos spalva: juoda

**Techninis aprašymas**

Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius

Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Kryžminės kojos medžiaga	Iš plastiko
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	680 mm
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Norma	DIN 68877
Sėdynės Ø	400 mm
Kryžminė koja	Kojelės su atraminiu žiedu
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Serija	Base-Tec
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	570 - 850 mm
Produkto rūšis	Taburetė

---

## Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
------------------------------	--------