

bimos

Sukama darbo kėdė, medinė, su ratukais**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965331
GTIN	4016849295411
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama iš daugiasluoksnio buko Multiplex, dažytos natūralia spalva, plaunamos ir atsparios.

Sėdynė (plotis×gylis): 430×400 mm. Atramos aukštis: 340 mm.

Standartas:**DIN 68877**

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 420 - 600 mm

Sėdynės plotis: 430 mm

Sėdynės gylis: 400 mm

Nugaros atramos aukštis: 340 mm

Techninis aprašymas

Sėdynės plotis	430 mm
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Sėdynės gylis	400 mm

Nugaros atramos aukštis	340 mm
Ratukai	ratukai su fiksuotais kietoms grindims, priklausomai nuo svorio
Sėdynės medžiaga	Buko Multiplex
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	680 mm
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Norma	DIN 68877
Sėdynės posvyrio reguliavimas	ne
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Galima prisiderinti porankių porą	ne
Serija	Base-Tec
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	420 - 600 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Ratukai (1 rinkinys = 5 vnt.)	963187
-------------------------------	--------