

 GRIDLINE

## Vežimėlis su stalčiais, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 860/0



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	931327 860/0
GTIN	4062406063696
Produktų klasė	9GK

### Aprašas

#### Aprašymas:

Tinka naudoti su stalčiais 36x24G.

Montavimo vežimėlis 40x28G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K-Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

#### Lakavimas:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

#### Pastaba:

Galima naudoti tik stalčius Nr. 931354 arba Nr. 931356 (su atskirų stalčių fiksatoriumi).

medžiagos storis: 1,2 mm

Stalčių ištraukimas: ištraukimo fiksatorius

Reguliuojamas aukštis kas: 25 mm

Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 885 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 700 mm

Naud. aukštis: 600 mm

Stalčių bloko aukštis: 700 mm  
maksimali keliamoji galia: 600 kg

## Techninis aprašymas

Svoris	76 kg
Gylis	700 mm
Stalčių bloko aukštis	700 mm
maksimali keliamoji galia	400 kg
Naud. aukštis	600 mm
Aukštis	885 mm
Plotis	1000 mm
Ratuko Ø	125 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G

## Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	931354 300
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931354 75
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931354 50
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	931354 125
	931354 250

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg  
Stalčių aukštis 250 mm

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg  
Stalčių aukštis 100 mm

931354 100

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg  
Stalčių aukštis 200 mm

931354 200

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg  
Stalčių aukštis 150 mm

931354 150

Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X24

951830 36X24

Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams, 5 vnt. Matmenys G  
36X24

951885 36X24

Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X24

951910 36X24