

bimos

**Sukama darbo kėdė, medinė, su kojelėmis ir atrama kojoms****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 965332        |
| GTIN             | 4016849295428 |
| Produktų klasė   | 96B           |

**Aprašymas****Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama iš daugiasluoksnio buko Multiplex, dažytos natūralia spalva, plaunamos ir atsparios.

Sėdynė (plotis×gylis): 430×400 mm. Atramos aukštis: 340 mm.

**Standartas:****DIN 68877**

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 570 - 840 mm

Sėdynės plotis: 430 mm

Sėdynės gylis: 400 mm

Nugaros atramos aukštis: 340 mm

**Techninis aprašymas**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Kryžminės kojos medžiaga | Plienas        |
| Nugaros atramos aukštis  | 340 mm         |
| Sėdynės medžiaga         | Buko Multiplex |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Sėdynės plotis                    | 430 mm                      |
| Sukryžiuotų atraminių kojų Ø      | 680 mm                      |
| Sėdynės gylis                     | 400 mm                      |
| Kryžminė koja                     | Kojelės su atraminiu žiedu  |
| Stovas                            | 5 dalių kryžminė koja       |
| Norma                             | DIN 68877                   |
| Sėdynės posvyrio reguliavimas     | ne                          |
| Aukščio reguliavimo būdas         | Aukščio reguliavimo svirtis |
| Galima prisiderinti porankių porą | ne                          |
| Serija                            | Base-Tec                    |
| Modelis                           | didelis sėdėjimo aukštis    |
| Kėdės keliamoji galia             | 120 kg                      |
| Aukščio reguliavimo ribos         | 570 - 840 mm                |
| Produkto rūšis                    | Sukama darbo kėdė           |

---

## Priedai

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Kojelės (1 rinkinys = 5 vnt.) | 963188 |
|-------------------------------|--------|