

bimos

Sukama taburetė, medinė, su ratukais



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965391
GTIN	4016849295534
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš buko Multiplex, dažyta/ lakuota natūralia spalva.

Kryžminio pado Ø 640 mm.

Sėdynės Ø 400 mm.

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Stovas	5 dalių kryžminė koja
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	640 mm
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Sėdynės medžiaga	Buko Multiplex
Svoris	9 kg

Norma	DIN 68877
Sėdynės Ø	400 mm
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Kryžminės kojos medžiaga	Iš plastiko
Ratukai	ratukai su fiksatoriais kietoms grindims, priklausomai nuo svorio
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Serija	Base-Tec
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	430 - 600 mm
Produkto rūšis	Taburetė

Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)

963187