

bimos

Atraminė taburetė, PU putplastis su ratukais



Užsakymo data

Užsakymo numeris

965420

GTIN

4016849432878

Produktų klasė

96B

Aprašymas

Modelis:

Aliumininės **sukryžiuotos penkios kojelės (Ø 600 mm)**. Aukštis reguliuojamas **pneumatinio amortizatoriumi** palaipsniui. Sėdimoji dalis iš minkštos SoftTouch PU putos, banguoto profilio. **Minkšta ir patogų sėdėti**, banguoto profilio dėka gali cirkuliuoti oras (komfortiška). **Ergonomiška nugaros atrama** (Aukštis 190mm) leidžia išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį. PU puta, minkšta, patogų, plaunama.

Paskirtis:

Idealus sėdėjimui ir stovėjimui skirtos kėdės derinys. Sėdimoms arba stovimoms darbo vietoms arba abiems vienu metu.

Darbinės taburetės versija su ratukais kietoms grindims.

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Sėdynės plotis

340 mm

Ratukai

ratukai su fiksatoriais kietoms grindims, priklausomai nuo svorio

su atrama nugarai	taip
Norma	DIN 68877
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	580 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, poliruotas
Leistinoji apkrova	120 kg
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Sėdynės gylis	300 mm
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Nugaros atramos aukštis	190 mm
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 650 mm
Produkto rūšis	Meistro kėdė

Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963187
------------------------------	--------