

bimos

## Atraminė taburetė, PU putplastis su kojelėmis ir atrama kojoms



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	965422
GTIN	4016849432892
Produktų klasė	96B

### Aprašymas

#### Modelis:

Aliumininės **sukryžiuotos penkios kojelės (Ø 600 mm)**. Aukštis reguliuojamas **pneumatinium amortizatoriumi** palaipsniui. Sėdimoji dalis iš minkštos SoftTouch PU putos, banguoto profilio. **Minkšta ir patogus sėdėti**, banguoto profilio dėka gali cirkuliuoti oras (komfortiška). **Ergonomiška nugaros atrama** (Aukštis 190mm) leidžia išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį. PU puta, minkšta, patogus, plaunama.

#### Paskirtis:

Idealus sėdėjimui ir stovėjimui skirtos kėdės derinys. Sėdimoms arba stovimoms darbo vietoms arba abiems vienu metu.

Sėdima - atraminė taburetė su kojelėmis darbiniam aukščiui nuo 720 - 1000 mm.

#### Standartas:

**DIN 68877**

### Techninis aprašymas

Sėdynės plotis	340 mm
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	580 mm

Nugaros atramos aukštis	190 mm
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Kryžminė koja	Kojelės su atraminiu žiedu
Sėdynės gylis	300 mm
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, poliruotas
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
su atrama nugarai	taip
Norma	DIN 68877
Sėdynės posvyrio reguliavimas	ne
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	510 - 780 mm
Produkto rūšis	Meistro kėdė

## Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
------------------------------	--------