

Garant GRIDLINE

## Įrankių spintos korpusas be stalčių, 46×24G, Aukštis: 1250mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	931435 1250
GTIN	4062406066130
Produktų klasė	9GK

### Aprašymas

**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 50×28G, tinkantis 46×24G stalčiams. Stalčiai įstatomi kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Tinka:**

Stačiai Nr. 931453, 931454, 931455, 931456.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

### Techninis aprašymas

Aukštis	1250 mm
Plotis	1250 mm
Gylis	700 mm
Durų skaičius	0
Naud. aukštis	1150 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Naudingasis aukštis stalčiams	1150 mm
Svoris	67 kg
Plotis G	50
Gylis G	28
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Stalčių skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	46×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

### Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/931435-1250>