

Garant GRIDLINE

Pristatoma spinta su durimis ir 3 stalčiais, 20×24G, Aukštis mm: 1000**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	932010 1000
GTIN	4062406066260
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių pristatoma spinta 24×28G kartu su stalčiais 20×24G. Skyrius su durimis, reguliuojamas kas 25 mm. Durys užrakinamos atskirai stumiamąja rankena su cilindrine spyna.

Su 3 stalčiais, užrakinama naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.:**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių	ne
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm

Plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Durų tvirtinimas	dešininiai
Naudingasis aukštis stalčiams	300 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	900 mm
Svoris	89 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių skaičius	3
Aukštis	1000 mm
ComfortClose	ne
Durų aukštis	600 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	80 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×24G
Produkto rūšis	Staklių pristatoma spinta

Priedai

Stalčius75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931043 50
Lentyna Tipas 1	932025 1
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931043 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931043 150