

Garant
Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 14/1mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215800 14/1
GTIN	4045197702654
Produktų klasė	210

Aprašymas
Paskirtis:

Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.

- **Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- **Po ilgesnio eksploatavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).**

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Koto Ø D _s h6	16 mm
Iškyšos ilgis L ₁	37 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	85 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	9,25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	26,8 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,55 laipsniai
$\varnothing D_3$	11 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814