

Garant

Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215800 16/2
GTIN	4045197702661
Produktų klasė	210

Aprašymas

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.

- Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- Po ilgesnio eksploataavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	37 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Bendras ilgis L_{viso}	85 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	10,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	30 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,32 laipsniai
$\varnothing D_3$	13 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2