

Atraminė taburetė, reguliuojamo aukščio mechaninė



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965630
GTIN	2050001780317
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Vamzdinis rėmas iš plieninio vamzdžio, su neslystančiomis, alyvai atspariomis kojėlėmis. Sėdynės aukštis reguliuojamas svirtimi. **Sėdynė iš PU putos.** Sėdimosios dalies kryptį galima reguliuoti ir pakreipti į abi puses, su automatiniu atsistatymo mechanizmu.

Mechaniniu būdu reguliuojamas sėdimosios dalies aukštis.

Standartas:

DIN 68877

Spalva:

Šviesiai pilka spalva RAL 7035.

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 600 - 850 mm

Sėdynės plotis: 320 mm

Sėdynės gylis: 220 mm

Sėdynės medžiagos spalva: juoda

Techninis aprašymas

Norma	DIN 68877
Sėdynės gylis	220 mm

Stovas	Kojos rėmas
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Sėdynės plotis	320 mm
Aukščio reguliatorius	mechaninis
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės posvyrio reguliavimas	taip
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Pagrindo plotis	534 mm
Pagrindo gylis	425 mm
Aukščio reguliavimo ribos	600 - 850 mm
Produkto rūšis	Meistro kėdė

Priedai

Sėdynė meistrų kėdei Tipas S	963901 S
------------------------------	----------