

NT TOOL**Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, Ø 20 mm,
Nominalus užveržimo Ø d: 10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309575 10 |
| GTIN | 2050001771742 |
| Produktų klasė | 33K |

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.

Skirta **NT** cangių įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.

Sandari sistema, taigi tinka vidiniam aušinimui.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---|
| Nominalus užveržimo Ø d | 10 mm |
| Bendras ilgis L | 60 mm |
| Replių Ø D | 20 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 20 mm |
| Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai |