


NT TOOL**Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, Ø 32 mm,
Nominalus užveržimo Ø d: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309576 25
GTIN	2050001772176
Produktų klasė	33K

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.

Skirta NTgriebtuvams Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.

Sandari sistema, taigi tinka vidiniam aušinimui.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	72 mm
Nominalus užveržimo Ø d	25 mm
Replių Ø D	32 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 32 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai