

Garant GRIDLINE

**Uždedama spintelė su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940053 750
GTIN	4062406067519
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 30×20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengta milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	750 mm
Rankenos padėtis	apačioje

Naud. aukštis	595 mm
Svoris	65 kg
ComfortClose	ne
Lentynų skaičius	1
Gylis	500 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Plotis	750 mm
Plotis G	30
Gylis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940501 750/800
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms  
suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis  
750/800 mm

940510 750/800

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F

940559 F

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11