

Garant GRIDLINE

Uždedama spintelė su stalčiumi ir stumdomomis durimis su stiklu, 26×14G, Aukštis: 750mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	940197 750
GTIN	4062406069995
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 60×20G, su stalčiais 26×14G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sistemėms spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis	1500 mm
--------	---------

Svoris	90 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	350 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių skaičius	2
Rankenos padėtis	apačioje
ComfortClose	ne
Gylis	500 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	14
Aukštis	750 mm
Lentynų skaičius	2
Naud. aukštis	613 mm
Gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	26×14
Plotis G	60
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×14G
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema
Stalčiaus keliamoji galia 75 kg

950180 75