

Garant GRIDLINE

**Sunkių daiktų spinta su su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942301 2000
GTIN	4062406071776
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 30 × 28G.

**Pastiprintos šoninės sienos** lentynų tvirtinimui, **pastiprintas modelis, tinka 200 kg** kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Spintos su sustiprinta apačia, be niveliavimo cokolio.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynos GridLine sunkių daiktų spintoms, žr. Nr. 942610.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Plotis	750 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	200 kg

Gylis	700 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Plotis G	30
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	2000 mm
Lentynų skaičius	5
Svoris	143 kg
Gylis G	28
ComfortClose	ne
Naud. aukštis	1845 mm
medžiagos storis	1 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1600 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Sunkių daiktų spinta

## Priedai

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940501 2000
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940510 2000
Sunkių daiktų lentynoms Kai spintos / skyriaus plotis G 30	942610 30
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F