

**Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	814001 200
GTIN	4062406072063
Produktų klasė	82A

**Aprašymas****Modelis:**

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su **skale**.  
Reguliuojamas veržliaraktis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus rakto dydis	24 mm
visas ilgis	200 mm
visas ilgis	8 in
Žiočių padėtis	22 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas
nekibirščiuojantis	ne
Padalos	taip
Rankenos apvalkalas	ne
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

