



Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 375mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	814001 375
GTIN	4062406072094
Produktų klasė	82A

Aprašymas

Modelis:

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su **skale**.
Reguliuojamas veržliaraktis, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus rakto dydis	44 mm
visas ilgis	15 in
visas ilgis	375 mm
Žiočių padėtis	22 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas
nekibirščiuojantis	ne
Padalos	taip
Rankenos apvalkalas	ne
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

