

Garant GRIDLINE

Spinta įrankių lentoms su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000/SBmm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	944161 2000/SB
GTIN	4062406073480
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuota spinta įrankių lentoms 40×20G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna. Su 5 cinkuotomis lentynomis ir dažytomis kreipiamosiomis.

Tinka:

Įrankių lentos Nr. 928220 dyd. 115, 176, 250. Kreipiančiųjų bėgelių ribotuvą galima nulenkti ir gylį pritaikyti pagal skirtingas įrankių lentas.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Lentynų skaičius	5
Aukštis	2000 mm

Plotis G	40
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Naud. aukštis	1845 mm
Plotis	1000 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Gylis G	20
Svoris	105 kg
Gylis	500 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta su lentynomis

Priedai

Papildomos lentynos įrankių lentų spintoms Kai spintos plotis G 40	944195 40
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11