

HOLEX**Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 150mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 814002 150 |
| GTIN | 4062406074654 |
| Produktų klasė | 82A |

Aprašymas**Modelis:**

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su **skale**.
Reguliuojamas veržliaraktis, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| visas ilgis | 6 in |
| maksimalus rakto dydis | 19 mm |
| visas ilgis | 150 mm |
| Žiočių padėtis | 22 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas |
| nekibirkščiuojantis | ne |
| Padalos | taip |
| Rankenos apvalkalas | ne |
| Produkto rūšis | Reguliuojamas veržliaraktis |

