

**Garant****Pirštinių pora MASTER FIT, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094305 10

GTIN

4062406074869

Produktų klasė

01H

**Aprašymas****Modelis:**

Anatomiškai suformuotos universalios pirštinės su dviguba nitrilo ir nitrilo putų danga, su vandens pagrindu PU. Maloni medžiaga, **mezgto pagal 18 dydžio technologija**, iš nailono, maloniam nešiojimui. Tinka naudoti ir sausoje darbo aplinkoje, alyvuotoje, riebaluotose bei šlapiose darbo vietose. Be DMF.

**Standartas:**

EN 388, EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Apsaugos kategorija

Kategorija II

Pirštinių dydis

10

Pirštinių rūšis

Universalios pirštinės

Serija

MASTER FIT

Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės	Be DMF
EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Nitrilas/PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	250 mm
Spalva	mėlynos / oranžinės spalvos
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės