

Garant**Pirštinių pora MASTER FIT, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094306 10
GTIN	4062406074913
Produktų klasė	01H

Aprašymas**Modelis:**

Anatomiškai suformuotos universalios pirštinės su nitrilo putų danga. Maloni medžiaga, megzta pagal 15 dydžio technologiją, iš spandekso ir nailono, maloniam nešiojimui. Tinka naudoti ir sausoje darbo aplinkoje, lengvai alyvuotoje bei riebaluotose vietose. Be DMF.

Standartas:

EN 388, EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Serija	MASTER FIT
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100

Pirštinių savybės	Be DMF
EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	Nailonas / spandeksas
Danga	Puta iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	250 mm
Spalva	mėlynos / oranžinės spalvos
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės