


Garant
VHM freza DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 11 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	201170 11
GTIN	4045197706249
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Tvirtos pjovimo briaunos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

Su naujausios kartos **DLC danga sp²**.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 45 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 15 mm

Darbinės dalies ilgis L₁ kartu su sužemintu kotu: 25 mm

Sužeminto koto Ø D₁: 10,7 mm

Bendras ilgis L: 73 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,04 mm
Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,05 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	11 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm

Dantų skaičius Z	2
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	10,7 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	25 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	73 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	15 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	W
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Kotinė freza

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------