

 KOMET**KOMET® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas: 26-660****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216770 26-660
GTIN	2050002046658
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Modelis:**

Drožlialaužiai grioveliai iš visų pusių.

**Tinka:**

Freza- gilintuvas Nr. 216600 ir 216620.

Kampo spindulys: 0,5 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: TOHX 140305 EN

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 140305 EN
Kampo spindulys	0,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Kietlydinys	BK8425
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	150 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		