

Garant
eco VARIO-LINE tekinimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto aukštis h: 16mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	273870 16
GTIN	4045197702227
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tinka:

eco atpjovimo peilio laikiklis Nr. 273874.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

$L = L_1 + L_3$ (eco plokštelės laikiklis).

Vidinis aušinimas: taip

Darbinės dalies ilgis L_4 : 21 mm

L_1 : 78 mm

L_2 : 24,5 mm

Varžtas: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Techninis aprašymas

Koto aukštis h	16 mm
L_1	78 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	21 mm
L_2	24,5 mm
Varžtas	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Serija	Eco

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas	279910
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9