

Garant**ER įrankių tvirtinimo laikiklis, PSC 50, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308514 25
GTIN	4045197703231
Produktų klasė	31C

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER cangėse pagal DIN 6499 forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su dengta High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 - 309434, ER užveržimo raktas Nr. 309680 arba 613300, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309885 ir vidinis raktas Nr. 309893.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
skirta ER cangėms	25
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	25

Išorinis Ø D	42 mm
Laikiklis	PSC 50, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308959 12
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309021
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308962 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308946 13
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308962 5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308962 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308959 13
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mmsu tarpine ir purkštukais	309245
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308959 8

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308962 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308959 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309430 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308960 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308962 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308959 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308959 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308962 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308941 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308962 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308962 14

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309430 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308960 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308941 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
HiRunER užveržimo raktas dinamometriniui raktui Tipas 25	309749 25
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308960 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308959 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9
OZ cangių 7 dalių rinkinys 4 – 16 mmsu tarpine	309022
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308960 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308962 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309430 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308962 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308941 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308959 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8
	308962 10

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308959 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308960 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308946 4
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įsraustinėms 25	309680 25
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mmsu tarpine	309244
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308959 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308959 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308941 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309430 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308941 2
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308960 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9