

Garant**ER įrankių tvirtinimo laikiklis, PSC 50, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308514 32
GTIN	4045197703248
Produktų klasė	31C

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER cangėse pagal DIN 6499 forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su dengta High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 - 309434, ER užveržimo raktas Nr. 309680 arba 613300, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309885 ir vidinis raktas Nr. 309893.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	32
skirta ER cangėms	32

Išorinis Ø D	50 mm
Laikiklis	PSC 50, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mmsu tarpine ir purkštukais	309285
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309001 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308986 20
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309002 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308981 4
ER cangių 8 dalių rinkinys, 4–16; 20 mmsu tarpine	309026
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308986 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309000 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309000 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309432 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309001 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309000 3
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309002 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308986 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308981 18

ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309002 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309000 15
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308986 7
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309002 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309000 9
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309002 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308981 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308981 17
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309002 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309000 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309000 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308981 3
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309002 15
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309001 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308986 10
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309024
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309001 12
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309002 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309001 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309432 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309000 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308981 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308986 4

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308986 16
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309002 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308981 14
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309432 8
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mmsu tarpine	309284
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308981 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309000 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308986 19
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309001 17
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308986 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308986 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308981 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308986 18
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309002 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309000 18
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309001 9
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309002 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308981 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309000 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309432 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309002 18
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308986 15
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309002 14
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309001 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308981 12

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309001 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308986 12
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309002 12
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309432 7
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309002 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308986 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308981 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309001 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308981 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309000 20
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309001 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309000 19
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309001 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309001 18
HiRunER užveržimo raktas dinamometriniui raktui Tipas 32	309749 32
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308986 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308981 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308981 5
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309001 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309000 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309001 16
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309432 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309000 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309000 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309000 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308986 6

ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309280
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308981 15
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309002 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308986 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309001 20
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309432 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309000 17
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309002 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308981 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308981 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308986 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309001 15
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309001 7
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309002 16