

Garant**Montavimo taburetė su dirbtinės odos apmušalu****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

965655

GTIN

4045197703019

Produktų klasė

91V

Aprašymas**Modelis:**

Lengva ir tvirta montavimo taburetė su dideliais ratukais Ø 100 mm (4 valdomi, 2 iš jų su fiksatoriais). Su šoninėmis perforuotomis sienelėmis priedams iš 95-ojo skyriaus ir atviroms dėžutėms iš 96-ojo skyriaus tvirtinti.

Su praktiška laikymo kamera, kurios matmenys 352×395 mm (B×T). Kietojo putplasčio įdėklai geriausiai tinka dydžiui 6×10G (2 vnt.).

Sėdynė paminkštinta, su dirbtinės odos apmušalu.

Spalva:

Sidabro spalvos, **dengta milteliais.**

Hoffmann perforuota sienelė: 9×9 mm

Aukštis: 480 mm

Plotis: 450 mm

Gylis: 435 mm

Sėdynės plotis: 450 mm

Sėdynės gylis: 500 mm

Leistinoji apkrova: 150 kg

Techninis aprašymas

Aukštis	480 mm
Sėdynės gylis	500 mm
su atrama nugarai	ne
Skyrelio gylis	352 mm
Ratuko Ø	100 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Svoris	10,8 kg
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Gylis	435 mm
Plotis	450 mm
Leistinoji apkrova	150 kg
Sėdynės plotis	450 mm
Skyrelio plotis	395 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Produkto rūšis	Montavimo taburetė