

Garant**Afsteekzwaard HSS, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 19/3,1mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273556 19/3,1
GTIN	4062406080624
Artikelklasse	21U

Omschrijving**T.b.v.:**

Houder nr. 273984 – 274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	3,1 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	45 mm
Hoogte van beitelhouder h ₅	19 mm
Totale lengte L	86 mm
Snijmateriaal	HSS
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

