

**Garant**
**Afsteekzwaard HSS, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 19/2,2mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273556 19/2,2
GTIN	4062406080617
Artikelklasse	21U

**Omschrijving**
**T.b.v.:**

Houder nr. 273984 – 274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Technische beschrijving**

Hoogte van beitelhouder h <sub>5</sub>	19 mm
Steekbreedte w	2,2 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	40 mm
Totale lengte L	86 mm
Snijmateriaal	HSS
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
System sleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

