

Garant**Afsteekzwaard HSS, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 26/3,1 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273556 26/3,1
GTIN	4062406080648
Artikelklasse	21U

Omschrijving**T.b.v.:**

Houder nr. 273984 – 274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

Hoogte van beitelhouder h ₅	26 mm
Steekbreedte w	3,1 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	75 mm
Totale lengte L	110 mm
Snijmateriaal	HSS
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

