

**Werkjack Highline, leisteen / zwart, Confectiemaat DE: 38****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 091312 38 |
| GTIN | 4030913067957 |
| Artikelklasse | 06I |

Omschrijving**Uitvoering:**

Frisse en moderne collectie **Highline** met een hoogwaardige, niet-schurende en krimpvrije materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.

Werkjack met plooi op het rugdeel en elastiek in de band voor een optimaal draagcomfort.

- **Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.**
- **Blinde ritssluiting aan voorzijde.**
- **Vak voor mobiele telefoon op linkermouw.**
- **Twee zijzakken.**
- **Verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Werkjack in de kleurencombinatie **korenblauw / marine** onder nr. 091311.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|---|
| Aantal zijzakken | 2 |
|------------------|---|

| | |
|--|--|
| Confectiemaat DE | 38 |
| Plaats vak voor mobiele telefoon | op de linkermouw |
| blinde sluiting | ja |
| Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting | 2 |
| Mouwafsluiting | verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting |
| Zijzakken | opgezet |
| Jassluiting | Ritssluiting |
| Met band | Elastiek in de band |
| Plooien in rugdeel | ja |
| Maat FR | 34 |
| Serie | Highline |
| Speciale dienstverlening | Textielveredeling |
| Geslacht | Heren |
| Materiaalsamenstelling | 35% Katoen |
| Materiaalsamenstelling | 65% Polyester |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m ² |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 |
| Kleding standaard | UV-standaard 801 |
| Wassen | 60 °C Bonte was |
| Bleken | niet bleken |
| Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen |
| Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) |
| Strijken | heet, tot maximaal 200 °C |
| Kleur | leisteel / zwart |
| Producttype | Werkjack |