

Garant**Afsteekzwaard HSS, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 32/2,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273556 32/2,2
GTIN	4062406080662
Artikelklasse	21U

Omschrijving**T.b.v.:**

Houder nr. 273984 – 274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Technische beschrijving

Hoogte van beitelhouder h ₅	32 mm
Steekbreedte w	2,2 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	60 mm
Totale lengte L	150 mm
Snijmateriaal	HSS
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

