

**Garant****OFMT 050405 TN, HU7815, Type: ALU**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	213358 ALU
GTIN	4045197707468
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaheid en slijtvastheid.

Type: ALU

Hoekradius: 0,5 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,18 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,18 mm
Type	ALU
Hoekradius	0,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	8
ISO-code wisselplaat	OFMT 050405 TN
Soort	HU7815
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	1350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1150 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	700 m/min	N
CuZn	geschikt	690 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		