

Garant**Spantanghouder, extra slank, HSK-A 63 A = 160, Spanbereik: 2-6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304974 2-6
GTIN	4045197708397
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **HSK-functievlakken bewerkt.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen, geen spanmoer nodig!**

Voordeel:

Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Dopsleutel nr. 309890, **GARANT spantangen nr. 309563.**

Technische beschrijving

Spanbereik	2 - 6 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Ø D ₂	13 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm

Buiten-Ø D	27 mm
Opname	HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder