

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Artikelklasse	21T

**Omschrijving****Opmerking:**

Met KNUX 1604.. R wisselplaat gebruiken.

**Technische beschrijving**

Verenset	259044 3
Schroef voor klemstuk	259021 3
Spanklemstuk	259038 16
Pen	259049 4
Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
Veer	259046 3
geschikte wisselplaat	KNUX 1604.. R/L
Onderlegplaat	259031 4
Plaatafmeting	16 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	40 mm
ISO-code houder	A32U CKUNR/L16
Totale lengte L	350 mm
Spanhoogte $L_2$	31 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	32 mm

Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Stift Type 4	259049 4
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Veer Type 3	259046 3
Spanklemstuk Type 16	259038 16
Verenset10-delig Type 3	259044 3
Schroef voor spanklemstuk Type 3	259021 3
Onderlegplaat Type 4	259031 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600