

**Garant****Freeswisselplaat Ø 16 mm Helix, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212665 ST1400
GTIN	4045197712455
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.

**Toepassing:**

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Met spaangeleidingsrug voor langspanende materialen.

Voeding  $f_z$  in staal  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Type: ST1400

Soort: HB7520

**Technische beschrijving**

Type	ST1400
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7520
Voeding $f_z$ in staal $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm

Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen