

**HOLEX****Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 100 kort, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306677 16
GTIN	4045197712301
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

**Toepassing:**

voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

**Levering:**

inclusief frees aantrekbout.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	50 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	17 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Buiten-Ø D	38 mm

Opname	HSK-A 100 kort
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

---

## Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Freesaantreibout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16